

Garant**Suport de bază tip eco, Înălțimea cozii h: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273894 20
GTIN	4062406231538
Clasa articolului	21W

Descriere**Notă:**

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco având Cod 319006 – 319136.

Descriere tehnică

Înălțimea cozii h	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	78 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei h_s	32 mm
Gheară de strângere	279840 2
Șurub de strângere	279815 14
Tip produs	Suport de bază

Accesorii

Șurub de strângere Tip 14	279815 14
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500