

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: GL/10****Date comandă**

Numărul de comandă	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264866, 264870 și 264874.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Fixare tip: 16 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 20 mm

Decalaj central  $L_3$ : 11 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	15,4 mm
-------------------	---------

Unghi de așezare	95 grad
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Fixare tip	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Sistem	GL
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 38	269028 38
---	-----------