

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: GL/11****Date comandă**

Numărul de comandă	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264866, 264870 și 264874.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Fixare tip: 16 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDUCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 20 mm

Decalaj central L_3 : 11 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	16 mm
-------------------	-------

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Sistem	GL
Decalaj central L_3	11 mm
Fixare tip	16 mm
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	SDUCR
Unghi de așezare	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 38	269028 38
---	-----------