

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: GL/11****Date comandă**

Numărul de comandă	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264866, 264870 și 264874.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Fixare tip: 16 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDUCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 20 mm

Decalaj central  $L_3$ : 11 mm

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	11 mm
-----------------------	-------

Fixare tip	16 mm
Unghi de așezare	93 grad
Sistem	GL
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cap de strunjit cod ISO	SDUCL
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	20 mm
Lungimea totală L	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 38	269028 38
---	-----------