

## PRYOR

**Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Scris în oglindă 0 – 9, Înălțimea scrisului: 5mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	085420 5
GTIN	5022044006782
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel călit pentru marcarea deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

**Poanson de precizie ultraperformant**, nichelat chimic, durabilitate maximă.

**Scris în oglindă**; adică simbolul marcat apare inversat pe piesă (construcția matrițelor).

#### Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Piese de schimb:

Cifre individuale de marcarea la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcarea la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

#### Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

### Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	5 mm
Lungimea totală	70 mm
Grosimea cozii	9,5
Tip produs	Poanson manual de perforare

---

## Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------