

Garant**Bride compacte, Cursă maximă A: 67mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370143 67
GTIN	4062406233143
Clasa articolului	31K

Descriere**Avantaj:**

- **Formă constructivă compactă, rezistență la murdărie și la așchii.**
- **Scala pe verticală permite o presetare rapidă a înălțimii de strângere.**
- **Elementul de presare nu se poate desprinde. Adaptorul pentru element de presare este fixat cu ajutorul unei inserții magnetice.**
- **Montaj simplu posibil datorită brațului de prindere.**

Material:

Carcasă și braț de presare din oțel de îmbunătățire.

Livrare:

Menghină compactă, piuliță T pentru lățime 14 mm și șurub M12.

Accesorii opționale:

Set de elemente de presare Cod 370148.

Descriere tehnică

Momentul maxim	105 Nm
Cursă maximă A	67 mm
Forță de strângere maximă	12 kN

Lungime L	95 mm
Lățime B	40 mm
Înălțime H	81 mm
Înălțime de strângere S	0 - 100 mm
Pentru filet M	M12
Tip produs	Bride compacte

Accesorii

Set elemente de presare, 3 buc. Tip 3	370148 3
Baze înalte pentru bridă compactă Înălțime H 80 mm	370146 80