

HOLEX**Filiere 6g, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	140330 M8
GTIN	4062406233204
Clasa articolului	12K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,25 mm

Ø exterior: 25 mm

Înălțime: 9 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	1,25 mm
Dimensiunea filetului	M8
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Ø exterior	25 mm
Înălțime	9 mm

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		