

HOLEX**Filiere HSS, MF: 16X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă 141070 16X1,5

GTIN 4062406233518

Clasa articolului 12K

Descriere**Execuție:**Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.****Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 1,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Înălțime: 14 mm

Descriere tehnică

Dimensiunea filetelui M16x1,5

Pasul filetelui 1,5 mm

Ø exterior 45 mm

Clasa de toleranță DIN 13 6g

Înălțime 14 mm

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		