

**HOLEX****Filiere HSS, MF: 18X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă 141070 18X1,5

GTIN 4062406233525

Clasa articolului 12K

**Descriere****Execuție:**Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.****Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 1,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Înălțime: 14 mm

**Descriere tehnică**

Pasul filetelui 1,5 mm

Ø exterior 45 mm

Înălțime 14 mm

Dimensiunea filetelui M18x1,5

Clasa de toleranță DIN 13 6g

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		