

Garant**Reflector LED cu acumulator, Tip: 3000****Date comandă**

Numărul de comandă	081445 3000
GTIN	4062406232894
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Reflector LED cu acumulator, cu carcasă robustă de aluminiu pentru utilizare zilnică în medii agresive.

- **Modul cu LED COB ultraperformant.**
- **Dimabil în 5 trepte de 10 - 100 %.**
- **Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afișajul cu LED.**
- **Stativ cu gaură integrată de 10 mm pentru montarea pe stativale uzuale.**

Utilizare flexibilă. Posibilitate de alimentare de la acumulator sau de la rețea.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Greutate	1720 g
Capacitate acumulator	4,4 Ah
Lungimea totală	234 mm
Durata de iluminare	1 - 14 h
Înălțimea totală	233 mm
Flux luminos	400 - 4000 lm
Număr de acumulatori incluse	1
Corpuri de iluminat	Modul LED
Clasă de protecție IP	IP 67
Lățimea totală	88 mm
Tensiunea acumulatorului	11,1 V
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Reflector

Accesorii

Piese de schimb pentru lanterne cu acumulator Tip 7	081434 7
Piese de schimb pentru lanterne cu acumulator Tip 5	081434 5
Încărcător Tip CHARGER	081456 CHARGER
Acumulator Li-Ion Capacitate acumulator 4400 mAh	081431 4400
Lentilă de schimb cu garnitură Tip 2	081454 2
Piese de schimb pentru lanterne cu acumulator Tip 6	081434 6