

Garant**Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 200****Date comandă**

Numărul de comandă	081441 200
GTIN	4062406232900
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru cu LED și acumulator, formă subțire, robustă, cu numeroase posibilități de utilizare. Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afișajul cu LED.

- **Flux principal de lumină dimabil continuu 10 - 100 %.**
- **Funcție integrată cu fascicul luminos tip spot.**
- **Utilizare flexibilă datorită piciorului magnetic rabatabil la 180°; precum și cârlig de agățare pliabil și rotativ.**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și alimentator.

Notă:

Pentru montarea pe panourile perforate, comandați și placa de bază Easyfix 955820 Ref. 2.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
-----------------	--------

Număr de acumuloare incluse	1
Greutate	157 g
Flux luminos	20 - 200 lm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Clasă de protecție IP	IP 65
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Zonă ATEX	nu există
Lățimea totală	39 mm
Capacitate acumulator	1,2 Ah
Durata de iluminare	2 - 20 h
Corpuri de iluminat	Modul LED
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Încărcător USB Tip CABLE	081432 CABLE
Piese de schimb pentru lanterne cu acumulator Tip 1	081434 1
Acumulator Li-Ion Capacitate acumulator 1200 mAh	081431 1200
Încărcător USB Tip CHARGER	081432 CHARGER