

Garant**Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 500****Date comandă**

Numărul de comandă	081442 500
GTIN	4062406236113
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru cu LED și acumulator, formă subțire, robustă, cu numeroase posibilități de utilizare. Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afișajul cu LED.

- **Flux principal de lumină dimabil continuu 10 - 100 %.**
- **Funcție integrată cu fascicul luminos tip spot.**
- **Utilizare flexibilă datorită piciorului magnetic rabatabil la 180°; precum și cârlig de agățare pliabil și rotativ.**

Stație de încărcare compatibilă cu sistemul GARANT easyFix. Încărcare necomplicată, mereu pregătită de utilizare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și alimentator.

Notă:

Pentru montarea pe panourile perforate, comandați și placa de bază Easyfix 955820 Ref. 2.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Corpuri de iluminat	Modul LED
Număr de acumulateoare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	47 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Flux luminos	50 - 500 lm
Durata de iluminare	2 - 20 h
Capacitate acumulator	3 Ah
Greutate	257 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Lungimea totală	230 mm
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Încărcător USB Tip CABLE	081432 CABLE
Acumulator Li-Ion Capacitate acumulator 3000 mAh	081431 3000
Încărcător USB Tip CHARGER	081432 CHARGER
Piese de schimb pentru lanterne cu acumulator Tip 2	081434 2
Stație de încărcare Easy Fix Tip 500	081453 500