

**HOLEX****Clește de îndoit țevi cu o mână cu 7 segmente de îndoire, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	821160 1
GTIN	4062406237516
Clasa articolului	82A

**Descriere****Execuție:**

Clește de îndoit țevi cu mecanism cu cremalieră și mâner din cauciuc anti-alunecare. Segmentele de îndoire se fixează prin inserare. Pentru fiecare Ø de țevă este necesar un segment propriu de îndoire, iar contraplaca este reglată la Ø potrivit fără scule.

**Aplicație:**

Pentru **țevi de cupru, țevi din material compozit** cu sau fără manșon de 10 până la 22 mm.

**Livrare:**

Câte 1 segment de îndoire: Ref. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

Clește de îndoit țevi: 1 buc.

Cutie de plastic LxIxH: 390x318x114 mm

**Descriere tehnică**

Număr clești de îndoit țevi	1
Număr segmente de îndoire	7
Număr contraplăci	1
Tip produs	Aparat de îndoit

