



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc și ax fix, Domeniu de măsurare: 50-75mm



Date comandă

Numărul de comandă	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax fix.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 μ m
\varnothing discului de măsurare	19,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Calibrarea	B2
Calibrarea	B2
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
\varnothing pivot	8 mm
Pasul tijei	0,5 mm

Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
-----------------------------------------	-----------