



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc și ax fix, Domeniu de măsurare: 75-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax fix.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Ø discului de măsurare	19,5 mm
Calibrarea	B2
Calibrarea	B1
Calibrarea	B2
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 μm

Ø pivot	8 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
---	-----------