

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.**

**Livrare:**

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Citire	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	20,5 mm
Ø pivot	6,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Standard	DIN 863
Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	analogic

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

**Servicii**

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25