



Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Calibrarea	B2
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Ø tamburului micrometric	20,5 mm
Ø pivot	6,5 mm
Standard	DIN 863
Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	analogic

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------