



## Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc și ax fix, Domeniu de măsurare: 0-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax fix.

#### Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

#### Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

### Descriere tehnică

Ø discului de măsurare	19,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 µm
Pasul tijei	0,5 mm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100