

Garant
Plăcuță profil dreptunghiular pe stânga, Ø Dmin canelare D1/D2: 14/20mm

Date comandă

Numărul de comandă

274056 14/20

GTIN

Clasa articolului

21L

Descriere
Execuție:

Cu răcire internă și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Atenție:

Dimensiune de comandă = Ø minim de canelare.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

$D_1 = D_{min}$ Ø interior.

$D_2 = D_{min}$ Ø exterior.

Model L cu adâncime de canelare mai mare t_{max} .

Descriere tehnică

Lățime de canelare w

3 mm

Avans f

0,01 - 0,03 mm

Distanță între centrele vârfurilor L_3

2,5 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max}

27 mm

Lungimea totală L

64 mm

Ø cozii D _s	8 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	90 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	55 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
continuu	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		