

Garant**Plăcuță profil dreptunghiular pe stânga, Ø Dmin canelare D1/D2: 14/20Lmm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274056 14/20L |
| GTIN | 4062406239107 |
| Clasa articolului | 21L |

Descriere**Execuție:**

Cu răcire internă și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Atenție:

Dimensiune de comandă = Ø minim de canelare.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

$D_1 = D_{\min}$ Ø interior.

$D_2 = D_{\min}$ Ø exterior.

Model L cu adâncime de canelare mai mare t_{\max} .

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s : 8 mm

Lățime de canelare w : 3 mm

Distanță între centrele vârfurilor L_3 : 1,6 mm

Lungimea totală L : 80 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{\max} : 43 mm

Avans f : 0,01 - 0,03 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------|----------------|
| Avans f | 0,01 - 0,03 mm |
|-----------|----------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Lățime de canelare w | 3 mm |
| Adâncime maximă de așchiere t_{max} | 43 mm |
| Distanță între centrele vârfurilor L_3 | 1,6 mm |
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Plăcuță pentru strunjire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 50 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 90 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 70 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 55 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 55 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 40 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 45 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 45 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 25 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 55 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 50 m/min | N |
| continuu | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |