

**Garant****Set de clești electronici 4 buc., Număr de clești: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

700161 4

GTIN

4062406239213

Clasa articolului

71A

**Descriere****Execuție:**

Stanțate cu precizie, ambele piese ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată. Cleștii de tăiere realizează o tăiere ușor forfecată. Cu arc de deschidere pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material plastic disipativ. **Recomandat pentru ESD.**

**Material:**

Oțel carbon (C70), stanțat precis și tratat termic cu o fosfatare fără reflexie.

**Livrare:**

1 clește cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726682

(cap îngust – 9,5 mm): Ref. 130

1 clește cu tăiș oblic pentru electronică Cod 726702

(cap normal – 13,5 mm): Ref. 135

1 clește cu vârf lat pentru electronică Cod 727142: Ref. 145

1 clește cu cioc pentru electronică Cod 727162: Ref. 155

**Descriere tehnică**

Număr de clești

4

caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Tip produs	Clește multifuncțional

## Accesorii

Clește cu vârf lat pentru electronică Lungimea totală 135 mm	727142 135
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, model îngust Lungimea totală 130 mm	726682 130
Clește cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tăișuri puternice Lungimea totală 135 mm	726702 135