

**Garant**

**Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime HSS ap= 1,5 mm, Ø D / Număr de dinți Z: 63/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.  
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.  
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului D <sub>c</sub>	63 mm
Număr de dinți Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1113
Filet de prindere M	M16
Adâncime maximă de tăiere a <sub>e max</sub>	15,75 mm
Lungimea totală L <sub>tot</sub> pentru a <sub>p</sub> 2,2 mm	40 mm
Lungimea totală L <sub>tot</sub> pentru a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Lățime a <sub>p</sub>	1,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc