

Garant**Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime oțel $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**. Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu \varnothing de până la $D = 200$ mm. Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

$\varnothing D_2$	29 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Număr de dinți Z	4
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	15,75 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1113
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	33,4 mm
Lățime a_p	1,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc