

Garant**Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime oțel $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D: 50/4$ mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu \varnothing de până la $D = 200$ mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	12,75 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru $a_p 2,2$ mm	32 mm
Filet de prindere M	M12

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø tăișului D _c	50 mm
Număr de dinți Z	4
Ø D ₂	25 mm
Lungimea totală L _{tot} pentru a _p 1,5 mm	31,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Lățime a _p	1,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc