

**Garant****Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime HSS ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.  
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.  
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Ø tăişului D <sub>c</sub>	50 mm
Filet de prindere M	M12

Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	12,75 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Lățime $a_p$	1,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc