

Garant**Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime oțel ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Ø tăișului D _c	50 mm

Filet de prindere M	M12
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	12,75 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	32 mm
Lățime a_p	2,2 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc