


**Garant****CNMG 120404, Categorie: HB730-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Clasa articolului	21G

### Descriere

### Descriere tehnică

Categorie	HB730-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Strat de acoperire	Nano-PVD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	35 - 230 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Sfârâmător de așchii	XUM
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire