

Garant**Suport de bază pentru filieră cu compensarea lungimii cilindric, Ø coadă D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319790 25
GTIN	4062406239831
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică.

Suport robust, toate suprafețele funcționale sunt călite și rectificate. Compensarea lungimii la tracțiune și la compresiune pentru execuția filetelor exterioare conform calibrului. Prinderea filierelor conform standardului DIN (model rotund).

Avantaj:

- **Reducere de costuri datorită sistemului modular.**
- **Toate capetele de schimb se potrivesc în suportul de bază.**
- **Precizie chiar și la filete lungi.**
- **Calitate înaltă a filetelor.**

Aplicație:

Execuția filetelor externe cu filieră. Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar și pe mașini de frezat.

Accesorii opționale:

Adaptor filieră Cod 319795.

Descriere tehnică

Lungime L	47,2 mm
Compensarea lungimii presiune	4 mm

Compensarea lungimii cursă	12 mm
Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Tip produs	Suport pentru filiere

Accesorii

Adaptor filierăCapete interschimbabile Pentru filet M7-M9	319795 M7-M9
Adaptor filierăCapete interschimbabile Pentru filet M3-M6	319795 M3-M6
Adaptor filierăCapete interschimbabile Pentru filet M10	319795 M10
Adaptor filierăCapete interschimbabile Pentru filet M12-M14	319795 M12-M14