



## Portsculă de retezat VDI 26, Ø cozii d1: 30mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319148 30
GTIN	2050002039995
Clasa articolului	33E

### Descriere

#### Execuție:

Pentru utilizarea pe strunguri CNC Gildemeister CTX cu revolver în stea.

- **Cu dantură dublă la coadă VDI pentru utilizare pe stânga sau pe dreapta.**
- **Cu duză sferică, pentru răcire optimă a tăișului.**
- **Fixarea lamei de retezat printr-un bloc terminal.**
- **Reglare pe verticală de  $\pm 1$  mm.**

#### Aplicație:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiți producători.

#### Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX.

#### Notă:

Ref. 30-UEK și 40-UEK ca model destinat plasării la înălțime deasupra capului.

### Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
$L_1$	85,5 mm
Lățime $B_1$	35 mm
Înălțime H	100 mm

Lățime B <sub>2</sub>	60 mm
Lățime B <sub>3</sub>	48 mm
Tip produs	Portsculă de retezat VDI