



Portsculă de retezat VDI 26, Ø cozii d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	319148 40
GTIN	2050002040014
Clasa articolului	33E

Descriere

Execuție:

Pentru utilizarea pe strunguri CNC Gildemeister CTX cu revolver în stea.

- **Cu dantură dublă la coadă VDI pentru utilizare pe stânga sau pe dreapta.**
- **Cu duză sferică, pentru răcire optimă a tăișului.**
- **Fixarea lamei de retezat printr-un bloc terminal.**
- **Reglare pe verticală de ± 1 mm.**

Aplicație:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiți producători.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX.

Notă:

Ref. 30-UEK și 40-UEK ca model destinat plasării la înălțime deasupra capului.

Descriere tehnică

Lățime B ₁	35 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
L ₁	88,5 mm
Înălțime H	100 mm

Lățime B ₂	60 mm
Lățime B ₃	48 mm
Tip produs	Portsculă de retezat VDI