

**Clește de prindere pentru sudură, pentru țevă, Lungimea totală: 280mm****Date comandă**

Numărul de comandă	709501 280
GTIN	4062406241070
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere în formă de U, însă fălcile superioare sunt îndoite în formă prismatică; astfel se asigură un suport în trei puncte la strângerea materialului de tip țevă. Corp robust din oțel pentru arcuri. Clește nichelat în totalitate.

Aplicație:

Pentru strângerea centrică la sudarea țevelor sau barelor rotunde.

Material:

Fălci de prindere din oțel crom-vanadiu.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.

Descriere tehnică

Deschidere pentru țevi	2/5 – 2.3/4 inch
Deschidere pentru țevi	10 - 70 mm
Lungimea totală	280 mm
Deschidere a	90 mm
Falcă superioară	prismatic
Model de	Formă U - prismatică
Suport	Suport în trei puncte
Material clește	Oțel de arc

Material falcă	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	nichelat
Tip produs	Clește de prindere

Accesorii

Arc Tip 10	708301 10
------------	-----------