

Garant**Pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă, 230×280 mm, Granulație: 40****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 556790 40 |
| GTIN | 4045197808431 |
| Clasa articolului | 51E |

Descriere**Execuție:**

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.

Pânză abrazivă foarte robustă și extrem de flexibilă (rezistentă la ulei și petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal și cu muchii curate, fără a se destrăma.

Aplicație:

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Granulație | 40 |
| Grad de finețe | grosier |
| Material abraziv | Corindon |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Lățimea foii abrazive | 280 mm |
| Lungimea foii abrazive | 230 mm |
| Caracteristici nume produs | 230×280 mm |

Tip produs

Pânză abrazivă

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Piatră de ascuțire din oțel | 556950 |
| Bloc de șlefuit din cauciuc | 557600 |