

**Garant****Pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă, 230×280 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	556790 80
GTIN	4045197807755
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. <strong>Dimensiune foaie 230×280 mm.</strong>

**Pânză abrazivă foarte robustă și extrem de flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal și cu muchii curate, fără a se destrăma.

**Aplicație:**

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

**Descriere tehnică**

Granulație	80
Grad de finețe	grosier
Material abraziv	Corindon
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățimea foii abrazive	280 mm
Lungimea foii abrazive	230 mm
Caracteristici nume produs	230×280 mm

Tip produs

Pânză abrazivă

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

**Accesorii**

Piatră de ascuțire din oțel	556950
Bloc de șlefuit din cauciuc	557600