

**Garant**

**Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă, 115 mm×50 m, Granulație: 180**

**Date comandă**

Numărul de comandă	556980 180
GTIN	4045197808097
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. **Cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare.**

**Rolă economică execuție lată 115 mm** pentru toate șlefuitoarele uzuale cu vibrații. **Extragerea practică din mijlocul rolei** garantează un loc de muncă curat și utilizarea fără deteriorarea a rolei de șlefuit până la consumare.

**Aplicație:**

**Ideal pentru metal.** Recomandat și pentru prelucrarea lemnului și a vopselei.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	fin
Granulație	180
Material abraziv	Corindon
Prescurtare pentru material abraziv	A

Lățimea rolelor economice	115 mm
Lungimea rolelor economice	50 m
Caracteristici nume produs	115 mm×50 m
Lamă rupere integrată	da
Tip produs	Pânză abrazivă

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		