

HOLEX**Mandrine tip HT, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303459 20
GTIN	4062406240042
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

Avantaj:

- Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.

Aplicație:

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	45 mm
Reducție recomandată	302160; 302155; 302150; 302165

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	72,5 mm
Ø exterior D	49,25 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică