

HOLEX**Mandrină hidraulică scurtă, model HT, SK 40, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302027 20
GTIN	4062406240028
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.
- Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime utilă L ₁	45,5 mm
Lungime activă dimensiune A	64,5 mm

Ø exterior D	49,5 mm
Reducție recomandată	302160; 302165; 302150; 302155
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302160 6
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302155 3
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302160 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302160 4
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302155 4
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302155 16
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302160 14
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302160 5
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302160 12
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302160 3
	308806 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302155 6

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm

302155 12

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm

302160 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302155 5

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm

302160 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm

302155 14

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm

302155 10

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40