

HOLEX**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307507 10
GTIN	4062406240103
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Aplicație:

- **Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).**
- **Pentru găurire, alezare și frezare.**

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țevă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

Ø D ₂	30 mm
Filet M	M8×1
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Ø exterior D	50 mm

L ₃	32 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 10 mm	343720 10
--	-----------