

HOLEX
Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 12mm

Date comandă

Numărul de comandă	307517 12
GTIN	4062406242077
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

Ø D ₂	32 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Reducție recomandată	302135; 302140; 302145; 302147
Interval de reglaj V	10 mm
Lungime activă dimensiune A	95 mm

Filet M	M10×1
Ø exterior D	50 mm
L ₃	47 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302135 4
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 12 mm	343720 12