

**HOLEX****Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307517 20
GTIN	4062406242091
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

**Aplicație:**

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

**Accesorii opționale:**

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

**Notă:**

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior D	50 mm
L <sub>3</sub>	59 mm

Reducție recomandată	302155; 302160; 302165; 302150
Filet M	M16×1
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302155 10
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302160 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302155 12
Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 20 mm	343720 20
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302160 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm	302155 14
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302160 14
	302155 5

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm

302160 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm

302160 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

302160 5

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302160 8

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

302160 3

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm

302155 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302155 6

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm

302160 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302155 4

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302155 3