

**Set bandă adezivă de precizie, Lățime × lungime (mm×m): 30X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparații, protecție, etichetare și împachetare.

Pentru muchii colorate ascuțite, pe baze netede și cu ușoare asperități, rezistentă UV.

- **Bandă subțire standard de acoperire din hârtie specială (washi) pentru muchii ascuțite colorate pe baze netede și ușor rugoase**
- **Aderență bună și rezistență la rupere**
- **Durata de utilizare la interior este de până la 3 luni, iar la exterior de până la 4 săptămâni**

Recomandare:

Înainte de lipire, verificați dacă baza este adecvată.

Adeziv: Acrilat

Grosime: 0,08 mm

Număr de benzi adezive: 8

Descriere tehnică

Lungime	50 m
Număr de benzi adezive	8

Fișă de date

Lățime	30 mm
Culoarea	portocaliu
Forță de lipire pe oțel	0,11 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la	100 °C
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 %
Tip de bandă adezivă	unilateral
Temperatură de depozitare	20 °C
Capacitate de întindere	4 %
Grosime	0,08 mm
durabilitate minimă	12 lună
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	margină perfectă de culoare
Adeziv	Acrilat
Utilizare	Legare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Mascare
Rezistență la rupere	3,8 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă