

HOLEX**Set bandă adezivă de precizie, Lățime × lungime (mm×m): 18X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în **reparații, protecție, etichetare și împachetare.**

Pentru muchii colorate ascuțite, pe baze netede și cu ușoare asperități, rezistentă UV.

- **Bandă subțire standard de acoperire din hârtie specială (washi) pentru muchii ascuțite colorate pe baze netede și ușor rugoase.**
- **Aderență bună și rezistență la rupere.**
- **Durata de utilizare la interior este de până la 3 luni, iar la exterior de până la 4 săptămâni.**

Recomandare:

Înainte de lipire, verificați dacă baza este adecvată.

Descriere tehnică

Număr de benzi adezive	12
Grosime	0,08 mm
Lungime	50 m
Capacitate de întindere	4 %

umiditate depozitare	50 %
Forță de lipire pe oțel	0,11 N/mm
Rezistență la rupere	3,8 N/mm
Utilizare	Legare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Mascare
Tip de bandă adezivă	unilateral
Adeziv	Acrilat
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	margină perfectă de culoare
Temperatură de depozitare	20 °C
Culoarea	portocaliu
Cu căptușeală	nu
Lățime	18 mm
Rezistent la temperaturi de până la	100 °C
durabilitate minimă	12 lună
Tip produs	Bandă adezivă