



Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	300255 12
GTIN	4062406242817
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Cu orificii ale canalului de răcire. Fără posibilitate de închidere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	AD
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm

309900 12