

Garant**Minipiuliță ER Mono pentru minimandrina HiRunER cu bucă elastică, Pentru ER: 11M****Date comandă**

Numărul de comandă	309618 11M
GTIN	4062406243487
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Model subțire, simetric.

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

Adaptat pentru :

minimandrina HiRunER cu bucă elastică.

Mandrină de precizie pentru buce elastice tip ER Cod 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER Cod 309757; 309758.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Standard: DIN 6499 D

Lungimea totală L: 19,1 mm

Ø exterior D: 16 mm

Filet: M20×1

Moment maxim de strângere: 20 Nm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	19,1 mm
-------------------	---------

Filet	M20×1
Ø exterior D	16 mm
Moment maxim de strângere	20 Nm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie de mandrină HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 11M	309758 11M
Cheie pentru mandrină HiRunER Tip 11M	309757 11M