

Garant**Minipiuliță ER Mono pentru minimandrina HiRunER cu bucă elastică, Pentru ER: 16M****Date comandă**

Numărul de comandă	309618 16M
GTIN	4062406243494
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Model subțire, simetric.

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

Adaptat pentru :

minimandrina HiRunER cu bucă elastică.

Mandrină de precizie pentru buce elastice tip ER Cod 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER Cod 309757; 309758.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Standard: DIN 6499 D

Lungimea totală L: 21,6 mm

Ø exterior D: 24 mm

Filet: M24×0,75

Moment maxim de strângere: 30 Nm

Descriere tehnică

Ø exterior D	24 mm
--------------	-------

Pentru ER	16 mm
Lungimea totală L	21,6 mm
Filet	M24×0,75
Moment maxim de strângere	30 Nm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Cheie pentru mandrină HiRunER Tip 16M	309757 16M
Cheie de mandrină HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16M	309758 16M