

Garant

Mandrine de precizie pentru bușe elastice ER tip HiRunER, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 16M

**Date comandă**

Numărul de comandă	300643 16M
GTIN	4062406243555
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcționare mai silențioasă. Cu gaură Balluffchip, piuliță performantă de strângere (până la 25000 min⁻¹).

Avantaj:

- **Concentricitate de 3 μm cu o bușă elastică de 2 μm, concentricitate de 6 μm cu o bușă elastică de 5 μm.**
- **Forțe de fixare extreme (până la factor 2 în comparație mandrina ER standard).**
- **Efect de diminuare a vibrațiilor datorită piuliței de strângere din 2 piese (Ref. 11M și 1 buc. 16M).**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – forma A și B.

Livrare:

Cu **piuliță de strângere de precizie.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,
chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,
bușe elastice tip ER Cod 308901 – 309434,
chei de strângere tip ER Cod 309748; 309749; 309758; 309759,
bușe elastice tip ER marca Fahrion Cod 308901 – 309434.

Notă:

- **Strânge doar Ø nominal până la Ø cozii cu toleranță h 10.**
- **Piulița de strângere nu este în combinație cu șaiba de etanșare.**
- **Se va folosi în combinație cu bușă elastică Fahrion.**

Mandrine de precizie pentru bucușe elastice se va folosi întotdeauna în combinație cu piulița de strângere de precizie Cod 309617.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 24 mm

Piuliță de schimb pentru bucușă elastică tip ER Cod 309618: 16M

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	24 mm
Piuliță de schimb pentru bucușă elastică tip ER Cod 309618	16M
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică