

Garant

Portsculă pentru freză frontală cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 160, Ø dornului d₁: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	306691 16
GTIN	4062406243753
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificiu al canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø dornului d ₁	16 mm

Ø exterior D	38 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	HSK-A 100 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16