

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă subțire, cu orificiu pentru canalul de răcire, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302336 8
GTIN	4062406243647
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
- Formă foarte subțire (proeminențe reduse).
- Cu orificii ale canalului de răcire.

**Aplicație:**

- Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	30,9 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm

Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare