

Garant

Portsculă cu strângere rapidă subțire, cu orificiu pentru canalul de răcire, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm

**Date comandă**

Numărul de comandă

302343 10

GTIN

4062406243692

Clasa articolului

31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**
- **Cu orificii ale canalului de răcire.**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Strategie de așchiere: HPC

Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Ø de prindere D₁: 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 120 mm

Ø exterior D: 33,9 mm

Ø D₂: 18 mm**Descriere tehnică**

Orificiu pentru canalul de răcire

Fără posibilitate de închidere

Ø D ₂	18 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	33,9 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Suport	SK 50 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare