

Garant

Portsculă cu strângere rapidă, suplă, lungă 4°30', cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	308337 6
GTIN	4062406243715
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Înclinație externă la 4°30'.**
 - **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
 - **Suprafețele de funcționare HSK sunt prelucrate.**
- Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

- **În zone deosebit de greu accesibile.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Ø D ₂	15 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	30 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Dulap integrat în bază	354290
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1