

Garant

Cuțit de strung pentru canelare la 45°, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w: 16/2



Date comandă

Numărul de comandă	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

Pentru operații de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare și de rectificare.

Notă:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (la $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (la $w = 2$).
- **A se folosi numai împreună cu plăcuța de canelat cu rază completă Cod 273735 – 273739.**
- **Fără degajare standardizată conform DIN 509.**

Răcire interioară: nu

Lățime de canelare w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

lățime minimă de canelare y: 0,35 mm

Lățimea funcțională L_4 : 19 mm

Lungime cap L_1 : 33 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Descriere tehnică

Șurub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L_1	33 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lățimea funcțională L_4	19 mm

Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
lățime minimă de canelare y	0,35 mm
t_{\min}	0,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere	279903
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 5	279815 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600